

Anciennement connu comme : PowerFlex® 80-600



Protection contre les coupures



Chaleur



Applications lourdes

## Excellente résistance à la coupure, confort élevé et préhension sûre

- Le gant ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) d'Ansell est l'outil idéal pour manipuler en toute sécurité verre, métal et matières plastiques. Il associe une excellente résistance à la coupure à une haute performance mécanique globale et un confort élevé.
- Le gant ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) atteint le niveau EN 4 de résistance à la coupure. Il doit ce niveau de protection élevé à son support tricoté en Kevlar® ainsi qu'à son enduction en caoutchouc naturel. Cette enduction démontre également d'excellents résultats face à l'abrasion, la déchirure et la perforation.
- La finition adhésivée rugueuse de son enduction confère au gant une excellente préhension, que ce soit en milieu sec ou humide.
- Exempt de silicone, le ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) ne laisse pas de traces de doigts sur le verre traité par métallisation. Les surfaces restent ainsi propres sans nettoyage additionnel.

### Secteurs industriels

- Métallurgie

### Applications

- Opérations de forge
- Extrusion, cintrage et poinçonnage de formes



Anciennement connu comme : PowerFlex® 80-600

### Principales propriétés

- Enduction en latex à finition effet craquelé en relief conférant au gant une excellente préhension, que ce soit en milieu sec ou humide
- Gant PowerFlex 80-600 exempt de silicone, ne laissant pas de traces de doigts sur le verre traité par métallisation, pour des surfaces qui restent propres sans nettoyage additionnel
- Disponible dans un large éventail de tailles afin de convenir à davantage de travailleurs
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques


### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dithiocarbamates
- Protéines de caoutchouc naturel
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



### Technologies

# Kevlar®

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 80-600	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Latex de caoutchouc naturel <b>Matériau du support:</b> Kevlar® <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	10	7, 8, 9, 10, 11	250-280 mm/ 9.64-11.02in	Bleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires par sachet</li> <li>• 72 paires par carton</li> </ul>

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551